

Câble HDMI haute vitesse professionnel Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - M/M - Métallique

N° de produit: HDPSMM2M



Le câble HDMI® Haute Vitesse dispose de 2 connecteurs HDMI plaqués or (mâle) intégrés dans un moulage de connecteur métallique, offrant des connexions durables et de haute qualité avec un look élégant, parfait pour votre système de cinéma maison ou votre environnement professionnel A/V.

Ce câble HDMI léger de 2 mètres dispose également d'une construction de câble HDMI plus mince - environ la moitié de l'épaisseur d'un câble 2m standard, ce qui permet une installation plus flexible et un encombrement minimal.

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge des résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz), 1080p+ à jusqu'à 120Hz de taux de rafraîchissement, et une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission vidéo et audio sans faille. Il prend également en charge des rapports d'aspect larges, ce qui le rend parfait pour les systèmes de divertissement à domicile et les présentations professionnelles. Avec la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio à 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage et d'écoute totalement immersive.

Construit avec du fil de cuivre 36 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI supérieur utilisant du film Al-Mylar et une tresse en cuivre, ce câble minimise la perte de signal et les interférences. Cela garantit une transmission audio et vidéo claire et de haute qualité avec une fiabilité exceptionnelle.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

- Moulages de connecteur HDMI élégants en métal
- Câble fin d'un diamètre extérieur de 3,6 mm
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Connecteurs HDMI plaqués or

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	36 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	1.8 oz [51.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.4 in [1.1 cm]
Poids brut	2.1 oz [60.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse gamme Pro en métal de 2 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis