

Cavo HDMI ad alta velocità serie Professionale - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m - HDMI - M/M

ID prodotto: HDPSMM2M



Questo cavo HDMI ad alta velocità è dotato di 2 connettori HDMI (maschio) placcati in oro all'interno di un connettore in metallo, che garantiscono connessioni durevoli e di alta qualità con un look elegante, perfetto per il tuo home theatre o per un ambiente A/V professionale.

Questo cavo HDMI leggero da 2 metri presenta anche una struttura del cavo HDMI più sottile, circa la metà dello spessore di un cavo standard da 2 m, che consente un'installazione più flessibile con il minimo ingombro.

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz), 1080p+ con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 36 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

>

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette la onnessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

- Eleganti connettori modellati HDMI in metallo
- Struttura sottile del cavo: diametro esterno di 3,6 mm
- QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Connettori HDMI placcati in oro

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Stile connettori	Dritto
Diametro filo	36 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità in metallo Serie Pro da 2 m - HDMI - M/M
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.