Rotolo di nastro a strappo da 30,5 m - Fascette riutilizzabili da tagliare su misura - Feltro adesivo autobloccante - Fascette serracavo con fissaggio a strappo per cavi industriali - Nero

ID prodotto: HKLP100

Grazie a questo rotolo di fascette con chiusura a strappo da 30,4 m è più semplice tenere in ordine i cavi, legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Il tessuto che permette la chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione e avendo una larghezza di 19 mm è la soluzione ideale per avvolgere con un minimo ingombro cavi di computer, apparecchiature o dispositivi elettronici praticamente in ogni ambiente.

Questo rotolo di fascette offre una soluzione semplice e veloce per legare assieme i cavi e fissarli per una gestione più efficiente. Una posa corretta dei cavi consente infatti di proteggere le apparecchiature, poiché riduce la tensione del cablaggio ed evita surriscaldamenti dovuti a una disposizione disordinata che impedisce la circolazione dell'aria.

Il metodo di fissaggio con chiusura a strappo assicura una tenuta robusta con il minimo sforzo. Il tessuto, dotato di uncini da un lato e di asole dall'altro, può essere avvolto facilmente attorno a un fascio di cavi e fissato sovrapponendo un lato sull'altro.

Il rotolo di fascette consente di gestire al meglio qualsiasi fascio di cavi, che sia formato da due cavi di dimensioni ridotte o da molti cavi di grandi dimensioni. Il tessuto con chiusura a strappo può essere ritagliato nella dimensione desiderata con un comune paio di forbici, scegliendo la lunghezza più adatta per l'applicazione specifica.

Grazie alla sua versatilità, la fascetta per cavi è un utile strumento da tenere sempre a portata di mano in ufficio, nelle sale server o negli ambienti industriali.

Per quanto sia più spesso utilizzato per legare e posare i cavi, il tessuto che permette la chiusura a strappo può anche essere utilizzato per altri materiali presenti in un ambiente IT, come strumenti e canaline. Le fascette si possono rimuovere, riutilizzare e regolare facilmente, evitando gli inconvenienti e gli sprechi legati all'uso delle tradizionali fascette da elettricista.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di tenere in ordine l'ufficio o la sala server legando insieme i cavi delle apparecchiature

• Consente di gestire i cavi in modo da migliorare la circolazione dell'aria e da ridurre la tensione in corrispondenza delle porte per evitare danni alle apparecchiature con montaggio a rack

Caratteristiche

• UTILIZZO VERSATILE: questo rotolo di nastro a strappo nero da 30,4 m consente di creare fascette per cavi tagliate e regolate alla lunghezza desiderata senza gli sprechi legati all'uso delle tradizionali fascette da elettricista

• MINORE TENSIONE SUI CAVI: questo rotolo per fascette con chiusura a strappo e resistenza di livello industriale consente di instradare i cavi dove necessario e di ridurre la tensione sui connettori che può causare una loro rottura prematura

• FACILE INSTALLAZIONE: questo rotolo di fascette di fissaggio regolabile con chiusura a strappo offre una facile e veloce soluzione per legare insieme e fissare i cavi

• PROTEGGERE LE APPARECCHIATURE: La gestione professionale dei cavi con queste fascette fermacavi a strappo riutilizzabili per cavi elettrici migliora il flusso d'aria intorno alle apparecchiature e riduce la tensione dei cavi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rotolo di nastro a strappo è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita multilingue 24/5 - Disponibile in diversi colori/lunghezze

Ambientale		
	Norme di garanzia	2 Years
	Temperatura d'esercizio	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
	Temperatura di conservazione	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Caratteristiche fisiche		
	Materiali	Nylon
	Lunghezza prodotto	100.0 ft [30.5 m]
	Larghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
	Altezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
	Peso prodotto	1.1 lb [0.5 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.4 in [26.5 cm]
	Package Width	9.6 in [24.5 cm]
	Package Height	1.9 in [4.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	2 - Rotolo di Nastro con Chiusura a Strappo da 15,2 m - Nero

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.