

## Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 7,5m

ID del Producto: HKLP25



Esta bobina de 7,6m de sujetacables de gancho y bucle facilita la organización de sus cables, ya que los mantiene ordenados y sujetos entre sí o fijados a una estructura. Su material de autoagarre se puede cortar en cualquier longitud, con un ancho de 19mm, lo cual ofrece una solución de delgada dimensión y recubrimiento para cualquier cable de computador, aparato o dispositivo electrónico, utilizado en prácticamente cualquier entorno.

Este rollo de sujetacables le ofrece una solución rápida y sencilla para mantener sujetos y fijos sus cables, a fin de facilitar su recorrido de cableado. Los cables debidamente organizados le ayudan a proteger su equipo, ya que evitan los tirones o tirantes de cable o el calor excesivo que se genera debido a cables no organizados y que impiden el flujo del aire.

Los sujetacables utilizan un método de enganche y vuelta que garantiza una sujeción de fácil aplicación. El mecanismo de enganche a un lado del adhesivo y el mecanismo de vuelta al otro lado permiten recubrir fácilmente su mazo de cables y mantenerlo sujeto de forma automática.

Ya sea que su mazo de cables consiste en dos cables de poco grosor o de muchos cables de gran grosor, puede confiar plenamente en que este rollo de sujetacables le servirá de ayuda a la perfección. Puede cortar fácilmente el sujetacables con tijeras de uso casero, lo cual significa que podrá ajustar a medida la longitud según su aplicación específica.

La versatilidad de este sujetacables convierte a esta bobina en la herramienta ideal para su oficina, sala de servidores o entorno industrial.

Aunque el uso más común de este tipo de sujetacables es sujetar y facilitar la organización del recorrido de cables, también se puede utilizar con otros objetos de entornos informáticos, como herramientas o conductos. Es fácil desinstalar, reutilizar y ajustar los sujetacables, lo cual evita las molestias y desechos de sujetacables convencionales.

Este rollo de sujetacables está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Mantenga su oficina o sala de servidores en orden y organizada, gracias a mantener sujetos los cables de su equipo
- Evite daños de su equipo de montaje en rack mediante la organización fija de sus cables, a fin de facilitar el flujo del aire y reducir las tiranteces en los puertos

## Características

- **PROTEJA LOS EQUIPOS:** La gestión profesional de los cables mediante estas bridas de gancho y bucle para cables eléctricos de auto-agarre mejora el flujo de aire alrededor de los equipos y reduce la tensión de los cables
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática y respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5 - Disponible en varios colores
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Esta bobina de tiras adhesivas para anillas de gancho y bucle, de material ajustable, constituye una solución rápida y fácil para sujetar y fijar mazos de cables
- **VERSATILIDAD DE USO:** Esta bobina de 7,6m de cinta negra para gancho y bucle le permite cortar y ajustar las bridas a la longitud que necesite, sin desperdicio de las bridas convencionales
- **REDUZCA LAS TIRANTECES DE CABLES:** Esta bobina de gancho y bucle, con material de resistencia industrial, le permite enrutar cables donde los necesite y evita tiranteces en conectores, lo cual evita daños prematuros

---

### Requisitos Ambientales

Política de Garantía	2 Years
Temperatura Operativa	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Temperatura de	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

## Almacenamiento

### Características Físicas

Materiales	Nylon
Longitud del Producto	25.0 ft [7.6 m]
Ancho del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Altura del Producto	0.1 in [0.2 cm]
Peso del Producto	4.5 oz [127.2 g]

### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [136.3 g]

### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rollo (7,6m) de sujetacables de gancho y bucle - Negro
---------------------	--

### Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.