

Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25" a 3,5" - Drive SATA/SAS da 3,5" - Trayless

ID prodotto: HSB13SATSASB



Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi rimovibili consente di collegare e scollegare con facilità unità SATA o SAS da 3,5 pollici su un server o un computer desktop utilizzando un alloggiamento anteriore per unità da 5,25 pollici disponibile. È dotato di un design trayless che permette di risparmiare tempo durante l'installazione e di inserire o rimuovere le unità in base alle esigenze. Grazie alla struttura robusta in plastica e alluminio, rappresenta una soluzione a basso costo per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

Questo alloggiamento hot-swap/rack portatile è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente le unità.


Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center. Il design economico lo rende ideale per l'implementazione di aggiornamenti o build di sistema su larga scala e per le organizzazioni che intendono far fruttare al massimo la spesa per il budget IT.

L'alloggiamento hot-swap per hard disk rimovibile fornisce una scheda backplane di protezione racchiusa in un involucro leggero ma resistente, realizzato in plastica e alluminio. Per proteggere i dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello dell'alloggiamento in modo da evitare la disconnessione accidentale dell'unità.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Il prodotto HSB13SATSASB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- È una soluzione economica per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari
- Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center
- Ideale per le applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione

Caratteristiche

- Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando un'unità SATA o SAS da 3,5 pollici in un alloggiamento anteriore da 5,25 pollici
- Struttura robusta in plastica e alluminio
- Design senza vassoio per la massima facilità d'uso
- Supporta gli standard SAS I/II e SATA I/II/III
- Sportello dell'unità sicuro grazie alla serratura
- Sistema di ventilazione per ottimizzare la dissipazione del calore

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Ventola/e	No
Interfaccia	SATA

Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SAS & SATA
Installazione unità	Rimovibile

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA/SAS 6 Gbps
Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì
MTBF	50.000 cicli
Allarme temperatura	No

Connettore/i

Connettori unità	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività unità
----------------	----------------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	Esercizio: 5~85% di umidità relativa (senza condensa) Conservazione: 5~95%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastic and Aluminum
Altezza max unità	1.0 in [26.1 mm]
Lunghezza prodotto	7.2 in [18.4 cm]
Larghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]
Peso prodotto	10.9 oz [308.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.5 cm]
Larghezza del Pacco	6.0 in [15.3 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack portatile
	2 - Chiavi
	4 - viti di montaggio-scheda backplane
	1 - Cavo dati SATA/SAS
	1 - Cavo Molex a SATA e LED
	1 - Cavo SATA a SATA e LED
	1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.