

5.25 naar 3.5 harde schijf hotswap bay - voor 3.5" SATA/SAS schijven - trayless

Productcode: HSB13SATSASB



Deze hot-swap bay met verwijderbare harde schijf vereenvoudigt het swappen van 3,5 inch SATA of SAS schijven in en uit uw server of desktopcomputer, met een beschikbare 5,25 inch front drive bay. Het trayless design bespaart u installatietijd en maakt het mogelijk om schijven, indien nodig, erin te steken of te verwijderen. Dankzij zijn duurzame kunststof en aluminium constructie is deze bay een voordelige oplossing voor schijfonderhoud en de uitwisseling van data tussen meerdere systemen.

Deze hot-swap bay/mobile rack is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of computergebruikers, voor het snel swappen van schijven.


Met ondersteuning van zowel SATA als SAS 3,5 inch schijven, bespaart het bay waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters. Door het kosteffectieve design is het ideaal voor de grootschalige implementatie van systeembuils of upgrades, en voor organisaties die hun IT-budget optimaal willen besteden.

Deze verwijderbare harde schijf hot-swap bay biedt een beschermende backplane met een lichtgewicht, maar duurzaam kunststof en aluminium behuizing. Om uw data te beschermen, kunt u de drive bay deur vergrendelen zodat de schijf niet per ongeluk kan worden losgekoppeld.

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SAS I en II en SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De HSB13SATSASB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt een voordelige oplossing voor het bouwen of upgraden van computersystemen voor organisaties zoals overheidsinstanties, kleine tot middelgrote bedrijven, opleidingsinstellingen, medische instellingen en militaire organisaties
- Zorg voor eenvoudig hotswappen van schijven overal waar schijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.
- Ideaal voor industriële of bedrijfsopslagapplicaties zoals back-up, herstel en archivering van data

Eigenschappen

- Hotswap schijven tussen systemen, met gebruik van een 3,5 inch SATA of SAS schijf in een 5,25 inch front bay
- Duurzaam kunststof en aluminium constructie
- Trayless design voor gebruiksgemak
- Ondersteunt SAS I/II and SATA I/II/III
- Vergrendelbare, veilige harde-schijf toegangsklep
- Ventilerend voor optimale warmteafvoer

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Nee
Interface	SATA
Aantal stations	1

	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SAS & SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA/SAS 6 Gbps
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM
	Hot-swappable	Ja
	MTBF	50.000 cycli
	Temperatuuralarm	Nee
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Schijf voeding/activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	Werkend - 5~85% RV niet-condenserend Opslag - 5~95%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Plastic and Aluminum

Max. schijfhoogte	1.0 in [26.1 mm]
Lengte product	7.2 in [18.4 cm]
Breedte product	5.8 in [14.8 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
Gewicht product	10.9 oz [308.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mobiel hotswap frame
	2 - Sleuteltjes
	4 - backplane montageschroeven
	1 - SATA/SAS datakabel
	1 - Molex naar SATA en LED-kabel
	1 - SATA naar SATA en LED-kabel
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.