

Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD
SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir - Aluminium

N° de produit: HSB1SATSASBA



Cette baie de disque dur amovible avec échange à chaud facilite le remplacement des disques durs SATA ou SAS de 3,5" de votre serveur ou votre ordinateur de bureau, grâce à une baie avant de 5,25". Dotée d'un design sans tiroir synonyme d'installation plus rapide, cette baie vous permet d'insérer ou de retirer les disques durs selon vos besoins. Cette solution pratique facilite l'entretien des disques durs tout en favorisant l'interchangeabilité des données entre plusieurs systèmes.

Ce rack mobile avec échange à chaud est idéal pour les professionnels des IT (administrateurs système ou utilisateurs). Il permet d'échanger, de remplacer ou de transporter rapidement les disques durs entre différents systèmes et différents lieux. Compatible avec les disques durs SATA et SAS 3,5", cette baie permet de gagner un temps précieux dans les environnements où les disques de stockage doivent être remplacés ou retirés régulièrement, comme dans les salles de serveurs et les centres de données.

La baie avec échange à chaud offre un backplane protecteur grâce à un solide boîtier en aluminium ventilé garantissant la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. Pour sauvegarder vos données, vous pouvez verrouiller la porte de la baie et empêcher ainsi tout accès non autorisé à votre disque dur.

Pour optimiser la vitesse et les performances de vos disques durs, le rack mobile prend en charge les technologies SAS I et II et SATA I, II et III et offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est couplé avec un contrôleur compatible.

Le modèle HSB1SATSASBA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Facilite l'échange à chaud des disques durs dans les environnements où ils doivent être remplacés ou retirés régulièrement (salles de serveurs, centres de données, etc.)
- Idéal pour les applications industrielles ou de stockage d'entreprise telles que la sauvegarde des données, la récupération et l'archivage
- Permet la création ou la mise à niveau des systèmes informatiques des organisations comme les agences gouvernementales, les petites et moyennes entreprises, les établissements scolaires, les installations médicales et les organisations militaires

Spécifications techniques

- Effectuez des échanges à chaud entre les systèmes, à l'aide d'une baie avant de 5,25" renfermant un disque dur SATA ou SAS de 3,5"
- Construction durable en aluminium
- Design sans tiroir pour une plus grande facilité d'utilisation
- Prend en charge SAS I/II et SATA I/II/III
- Porte d'accès au disque dur verrouillable et sécurisée
- Ventilation optimisant la dissipation de chaleur

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Ventilateur(s)	Non
Interface	SATA
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA
Installation du disque	Amovible

Performance



Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA/SAS 6 Gbps
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min
Capacité échange à chaud	Oui
Alarme de température	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	29 pin SAS SFF-8482 Female
Connecteurs hôte	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation/activité du disque
----------------------	---------------------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Fonctionnement - 5~85 % d'humidité relative sans condensation Stockage - 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Hauteur de disque max.	1.0 in [26.1 mm]



Longueur du produit	7.1 in [17.9 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du produit	1.5 in [39.0 mm]
Poids du produit	11.9 oz [336.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	7.8 in [19.7 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	1.8 in [45.0 mm]
Poids brut	14.5 oz [412.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Backplane
	Câble de données SATA
	Clés
	Vis
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

