

4 bay 3.5" SATA / SAS backplane voor 3 5.25" bays - Trayless

Productcode: HSB43SATSASB



Deze 4-bay 3,5 inch SATA/SAS backplane, geïnstalleerd in drie standaard 5,25 inch front drive bays, hot-swap bays, vereenvoudigen het swappen van 3,5 inch SATA of SAS schijven in en uit uw server of desktopcomputer. Het trayless design bespaart u installatietijd en maakt het mogelijk om schijven, indien nodig, erin te steken of te verwijderen. Dankzij zijn duurzame kunststof en aluminium constructie is deze bay een voordelige oplossing voor schijfonderhoud en de uitwisseling van data tussen meerdere systemen.

Deze 4-bay backplane is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of computergebruikers, voor het snel swappen van schijven. Met ondersteuning van zowel SATA als SAS 3,5 inch schijven, bespaart het bay waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

De hot-swap backplane is een voordelige oplossing voor de grootschalige implementatie van systeembuils of upgrades, voor organisaties die hun IT-budget willen maximaliseren.

De beschermende backplane is gemaakt van kunststof en aluminium ter bescherming van uw schijven. Twee geïntegreerde ventilatoren en ventilatie zorgen voor optimale warmteafvoer en beschermen zo uw schijven.

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SAS I en II en SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

De HSB43SATSASB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt een voordelige oplossing voor het bouwen of upgraden van computersystemen voor organisaties zoals overheidsinstanties, kleine tot middelgrote bedrijven, opleidingsinstellingen, medische instellingen en militaire organisaties
- Zorg voor eenvoudig hotswappen van schijven overal waar schijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.
- Ideaal voor industriële of bedrijfstoepassingen van opslag zoals back-up, herstel en archivering van data

Eigenschappen

- Hotswap schijven tussen systemen, met tot vier 3,5 inch SATA of SAS schijven in drie 5,25 inch front bays
- Duurzaam kunststof en aluminium constructie
- Trayless design voor gebruiksgemak
- Ondersteunt SAS I/II and SATA I/II/III
- Geschikt voor 50.000 in- en uitneemcycli
- Twee ventilatoren en optimale warmteafvoer ventilatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	2 - 40 mm
Interface	SATA

	SAS
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal interne 3,5 inch bays	4
Lagertype ventilator	Dubbel kogellager
Prestaties	
Luchtverplaatsing	4.48 CFM
Geluidsniveau	21.13 dBA
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA/SAS 6 Gbps
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM
Hot-swappable	Ja
Aantal plaatsingen	50.000 cycli
Connector(en)	
Schijfaansluitingen	4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Hostaansluitingen	4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Andere aansluiting(en)	4 - 4 Pin Fan/LED
Software	
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	
LED-indicatoren	4 - Schijf voeding/activiteit
Gebruiksomgeving	

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid	5% ~ 65%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Plastic and Aluminum
Max. schijfhoogte	1.0 in [26.1 mm]
Lengte product	7.7 in [19.5 cm]
Breedte product	5.8 in [14.8 cm]
Hoogte product	5.0 in [12.7 cm]
Gewicht product	3.2 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	7.2 in [18.3 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mobiel hotswap frame
	4 - SATA-kabels
	4 - LP4 naar SATA & LED voedingsadapterkabels
	2 - SATA naar SATA & LED Y voedingsadapterkabels
	8 - Installatieschroeven

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.