

Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD
SAS II / SATA III 3,5" - 6 Gbps

ID prodotto: HSB4SATSASBA




La scheda backplane rimovibile a 4 unità HSB4SATSASBA rende l'inserimento delle unità rapido e semplice trasformando tre alloggiamenti da 5,25" in un'interfaccia con funzione hot-swap per un massimo di quattro dischi rigidi (HDD) SATA o SAS da 3,5".

Per una maggiore versatilità, l'alloggiamento hot swap può interfacciarsi con dischi rigidi SATA I/II/III e SAS I/II: una soluzione ideale per le applicazioni di sistemi aziendali.

Per un metodo di installazione e rimozione delle unità rapido e sicuro, la scheda backplane presenta pulsanti di espulsione e un design con bloccaggio a chiave. Per evitare il guasto delle unità, l'alloggiamento assicura un'eccellente dissipazione del calore grazie alla ventola integrata e un resistente box esterno in alluminio con fessure.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Imaging: per gli assemblaggi o le configurazioni di nuovi sistemi, è possibile utilizzare

l'alloggiamento hot-swap nel sistema master per copiare rapidamente il sistema operativo Windows su più dischi rigidi vuoti

- Permette di aggiungere un alloggiamento hot-swap a un server o workstation da utilizzare come soluzione rimovibile di backup
- Ambienti IT in cui è necessario inserire/sostituire rapidamente i dischi rigidi senza utilizzare un box per HDD esterno
- Backup dei dati in loco come alternativa sicura allo storage cloud

Caratteristiche

- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** il backplane per rack mobile per SAS II/SATA III da 3,5" trasforma tre alloggiamenti da 5,25" in un'interfaccia sostituibile a caldo per un massimo di quattro unità disco (HDD) SATA o SAS da 3,5"
- **MASSIMA COMPATIBILITÀ:** il backplane per SAS II/SATA III da 3,5" è in grado di interfacciarsi con unità disco SATA I/II/III e SAS I/II, una soluzione ideale per le applicazioni dei sistemi aziendali - LED di alimentazione e di stato per ogni alloggiamento
- **FACILE DA USARE:** Per un metodo rapido e sicuro di installazione e rimozione delle unità, questo backplane mobile per rack hot swap è dotato di leve di espulsione individuali per ogni alloggiamento e di un design con chiusura a chiave (include due chiavi)
- **TEMPERATURA OTTIMALE:** il backplane hot swap a 4 unità è dotato di una solida custodia in alluminio ventilata che garantisce un'eccellente dissipazione del calore oltre a una ventola integrata a velocità controllata - Classificazione infiammabilità UL VO
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo backplane per dischi rigidi a 4 alloggiamenti è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 70 mm
Interfaccia	SATA
	SAS
Numero di unità	4

	Dimensioni unità	3.5in
	Tipo unità	SAS & SATA
	Installazione unità	Rimovibile
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	4
	Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetti a manicotto
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Connettore/i		
	Connettori unità	4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
	Connettori host	2 - Alimentazione SATA (15 pin)
		4 - SATA (7 pin, dati)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Classe di infiammabilità: UL94 - V0
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		1 - LED attività unità 1
		1 - LED attività unità 2
		1 - LED attività unità 3
		1 - LED attività unità 4

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Umidità	5% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	7.8 in [19.7 cm]
Larghezza prodotto	5.7 in [14.6 cm]
Altezza prodotto	5.0 in [12.6 cm]
Peso prodotto	2.8 lb [1.3 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	10.0 in [25.4 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 lb [1.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Rack portatile SATA/SAS 3,5" trayless 4 unità
	8 - Viti di installazione
	2 - Chiavi per alloggiamento unità
	4 - Cavi SATA
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

