

Câble KVM HDMI de 1,8m et USB 5Gbps, 4K 60Hz, Câble Combo HDMI 2.0 et USB pour Commutateurs/Switchs KVM

N° de produit: HU1226-KVM-CABLE



Le câble KVM offre une connexion fiable entre un ordinateur et un commutateur KVM HDMI avec prise en charge USB 5Gbps.

Simplifiez la gestion des câbles en combinant plusieurs connexions en un seul faisceau. Cela réduit le nombre de câbles individuels à manipuler, rendant l'installation plus rapide et plus efficace. Ces câbles sont parfaits pour les environnements où les KVM sont essentiels, tels que les centres de données, les salles de serveurs, les réseaux de périphérie et les configurations de gestion à distance. Ils contribuent à réduire l'encombrement des câbles et à maintenir un espace de travail organisé.

Ce câble KVM fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Il est également compatible avec toutes les principales plateformes matérielles, telles qu'Intel, AMD et Apple Silicon.

Le câble combo KVM est conforme à la norme HDMI 2.0, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz, HDR10 et l'audio HDMI pour une expérience audio/vidéo de haute qualité. Le connecteur USB 3.0 Type-A vers Type-B offre des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu'à 5Gbps.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Connecter un ordinateur à un commutateur KVM HDMI avec ports hôtes USB 5Gbps

Spécifications techniques

- **CÂBLE COMBO KVM** : Connectez un ordinateur à un switch KVM HDMI doté de l'USB 5Gbps; Idéal pour les centres de données, les réseaux périphériques et les environnements de gestion à distance où l'encombrement des câbles doit être réduit au minimum
- **GESTION OPTIMISÉE DES CÂBLES** : Combine HDMI et USB 3.2 Gen 1 en un seul câble, réduisant ainsi la complexité de l'installation et la rationalisant pour un espace de travail plus propre et plus efficace
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE** : Le câble KVM fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, ChromeOS et Linux; Il est compatible avec toutes les plates-formes matérielles telles que Intel, AMD et Apple Silicon
- **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** : Le câble KVM est conforme à la norme HDMI 2.0, prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz, HDR10 et l'audio HDMI; le connecteur USB 3.0 Type-A vers Type-B prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbps
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT** : Conçues pour être fiables dans les déploiements, testées en laboratoire et éprouvées sur le terrain; Elles sont accompagnées d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Résolutions numériques max.	4K 60Hz

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connecteur B	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
--------------------------------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.8 in [20.2 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
Poids du produit	5.6 oz [158 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.7 in [14.5 cm]
Largeur du Colis	11.4 in [29.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.1 cm]
Poids brut	2.9 oz [82.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble KVM
-----------------------	---------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis