

4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Productcode: ICUSB2324



Met deze 4-poorts USB naar RS232 seriële hub kunt u tot vier RS232 seriële apparaten op uw Mac of pc laptop of desktopcomputer via één USB-poort aansluiten, alsof de computer beschikte over geïntegreerde DB9M seriële connectors.

De RS232 seriële hub is compact ontworpen om waardevolle werkruimte te behouden en is uitgerust met busvoeding zodat geen externe voedingsadapter nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbind modems, digitizer tablets, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN klemadapters, mobiele telefoons, scanners, UPS's en POS-apparatuur met uw systeem

- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Biedt u vier extra RS232 seriële poorten
- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0
- Gemakkelijke plug-and-play installatie
- Gevoed via USB-bus - geen externe voedingsadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Industriestandaarden	RS232
	USB 1.1
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
FIFO	256 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
--------------------	--

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x en hoger (Alleen LTS-versies)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Eén vrije USB-poort

Voeding

Vermogensopname

1 ~ 1.5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-20 to 85°C (-4 to 185°F)

Vochtigheid

5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

6.0 ft [1.8 m]

Lengte product

5.9 in [15 cm]

Breedte product

2.6 in [6.6 cm]

Hoogte product

1.0 in [2.6 cm]

Gewicht product

5.2 oz [146 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

8.5 in [21.6 cm]

Package Width

5.9 in [15 cm]

	Package Height	2.0 in [5.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	13.0 oz [368.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts seriële hub
		1 - USB-kabel
		1 - montagebeugel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.