

Carte son externe USB vers audio stéréo avec contrôle de volume

N° de produit: ICUSBAUDIO7



Cet adaptateur USB vers audio vous permet d'ajouter des casques ou des haut-parleurs à votre ordinateur sans avoir à débrancher d'autres périphériques !

Conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour les périphériques audio, cet adaptateur USB vers audio ne pourrait pas être plus simple à installer.

Compatible avec les versions Windows 98SE et ultérieures, l'adaptateur audio USB peut s'intégrer à n'importe quel environnement informatique, en offrant une qualité de son fantastique et une commodité inégalée.

L'adaptateur audio USB est fourni avec le logiciel Xear 3-D pour le son 7.1 voies virtuel à utiliser avec Windows XP et Windows Vista™.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez une prise en charge audio à presque tout système informatique compatible USB

- Remplacez le port audio défectueux des ordinateurs portables ou de bureau
- Ecoutez un son surround audio 7.1 avec un casque standard

Spécifications techniques

- Conforme aux spécifications USB 1.0 pour périphériques audio
- Boutons de commande du volume intégrés
- Interface hôte conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour périphériques audio
- Aucun pilote requis pour Windows XP/2000/Vista/7

Matériel

Politique de garantie	2 Years
ID du chipset	C-Media - CM108

Performance

Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
--------------------------------------	------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
--------------------------------------	---

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement

Température de stockage	-40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
-------------------------	--------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	2.2 in [57 mm]
Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.5 oz [14 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	3.0 oz [84.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers audio
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis