


Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

N° de produit: IDE2SAT25



Cet adaptateur IDE vers SATA convertit un connecteur IDE 40 broches en connecteur SATA, vous permettant ainsi de brancher un disque SATA (SATA, SATA II/SATA 300) 2,5 ou 3,5 pouces à la carte mère à la place d'un disque IDE. L'adaptateur IDE vers SATA peut être installé dans tout boîtier d'ordinateur, car il requiert un minimum d'espace et n'a aucun impact sur la circulation de l'air.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez les périphériques SATA récents aux anciennes cartes mères IDE
- Remplacez un ancien disque dur IDE par un nouveau disque SATA
- Systèmes compacts avec un espace limité pour les adaptateurs/convertisseurs

Spécifications techniques

- Conformité aux spécifications SATA 1.0 et Ultra ATA-133
- Format compact
- Aucune installation de pilote/logiciel requise

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de disques	1
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	JMicron - JM20330

Performance

Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	1 - SATA (7 broches , données)
	1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC / 12V DC
Tension de sortie	5 DC

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Longueur du produit	3.2 in [80.4 mm]
Largeur du produit	1.2 in [3.0 cm]

Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	0.4 oz [12.2 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	4.1 oz [116.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur IDE vers SATA
	1 - Câble en Y (LP4 vers LP4 + SP4)
	1 - Câble SATA
	1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis