


40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Productcode: IDE2SAT25



Deze IDE naar SATA adapter zet een 40-pins IDE-connector om naar een SATA-connector, zodat u een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijf (SATA, SATA II/SATA 300) kunt aansluiten op een moederbord in plaats van een IDE-schijf. De IDE naar SATA adapter kan in elke computerbehuizing worden geïnstalleerd, daar het weinig ruimte inneemt en geen invloed heeft op de ventilatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit nieuwere SATA-apparaten aan op oudere IDE-moederborden
- Vervang een oudere IDE-harde schijf door een nieuwe SATA-schijf
- Systemen met kleine vormfactor en beperkte ruimte voor adapters

Eigenschappen

- Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties en Ultra ATA-133
- Compacte vormfactor
- Geen installatie van drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal stations	1
Schijftype	SATA
Chipsetcode	JMicron - JM20330

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	133 MB/s
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	1 - SATA (7-polig, data)
	1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Ingangsspanning	5V DC / 12V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Lengte product	3.2 in [80.4 mm]
Breedte product	1.2 in [3.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]

	Gewicht product	0.4 oz [12.2 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [116.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - IDE-naar-SATA-adapter
		1 - Y-kabel (LP4 naar LP4 + SP4)
		1 - SATA-kabel
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.