


U.2 (SFF-8643) till M.2 PCI Express 3.0 x4 värdadapterkort för 2,5" U.2 NVMe SSD

Produkt ID: M2E4SFF8643



Denna PCI Express U.2 till M.2-adapter gör det enkelt att installera en högpresterande U.2 PCIe-NVMe SSD på din stationära dator eller server och ansluta enheten via en M.2 PCIe x4-kortplats på moderkortet. Tack vare kompatibilitet med nyare U.2 NVMe SSD-enheter, till exempel Intel® SSD 750-serien, ger den här enhetsadaptern av företagsklass snabbare läs-/skrivhastigheter och högre produktivitetsnivåer för dataintensiva applikationer.

Med detta adapterkort optimerar du systemprestanda genom ökad hastighet och låg latens från en U.2 PCIe-NVMe SSD (jämfört med vanliga tallriksenheter) genom att lägga till U.2-gränssnittet i ditt system.

U.2 till M.2-adaptern är idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en server eller stationär dator. Ett prisvänligt alternativ som ger prestanda av nyare U.2 NVMe SSD utan att behöva ersätta systemets moderkort.

U.2 till M.2-adaptern fungerar med alla stationära datorer och servrar som har ett M.2 PCIe x4-värdgränssnitt. Adapterkortet är OS-oberoende så inga drivrutiner eller programvaror behövs för installationen.

M2E4SFF8643 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en dator eller server

- En enkel och ekonomisk uppgraderingslösning för system med ett ledigt SSD/HDD-fack och en M.2 PCIe x4-anslutning

Funktioner

- Förbättra systemprestanda genom att lägga till en U.2 PCIe NVMe SSD av företagsklass i din dator eller server
- Adaptern stöder en U.2 PCIe SSD (NVMe och AHCI), med en Mini-SAS HD SFF-8643-kontakt
- M.2 PCIe x4 värdgränssnitt
- Kompatibel med nuvarande PCIe-standarder och bakåtkompatibel med tidigare versioner
- Snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Busstyp	PCI Express
Antal enheter	1
Enhetsstyp	U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Enhetsinstallation	Fixerad

Prestanda

RAID	Nej
------	-----

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Värdkontakter	M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
-----------------	-----------------------------



Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Luftfuktighet 15% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Röd
Produktlängd	2.5 in [63 mm]
Produktbredd	0.8 in [21 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	0.3 oz [8 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.6 oz [74 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	kortadapter för hårddisk
	adapter-monteringskruv
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

