


IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA  
HDD/SSD/ODD-konverterare

Produkt ID: IDE2SAT2



IDE2SAT2 adaptern för anslutning mellan 40 stifts IDE och SATA låter dig ansluta en SATA I/II/III-enhet till en tillgänglig IDE/ATA 33/66/100/133-moderkortsport - en kostnadseffektiv lösning som låter dig lägga till nyare SATA-enheter och behålla ditt befintliga moderkort.

IDE/SATA-adaptorn är en kostnadseffektiv lösning för att ansluta en nyare 2,5"/3,5"/5,25" SATA-enhet till en äldre IDE-moderkortsport. IDE2SAT2 har även stöd för ODD (Optical Disk Drive) och låter dig lägga till Blu-ray-, DVD- eller CD-ROM-enheter till ett äldre IDE-moderkort.

IDE/SATA-adaptorn täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- En intern lösning vid anslutning av SATA-hårddisk till ett moderkort med stöd av IDE-gränssnitt
- Idealisk vid användning med äldre moderkort som inte stöder SATA

### Funktioner

- Anslut en SATA-enhet till ett IDE/ATA-moderkort eller kontrollerkort
- Kompletta hårdvarulösning, ingen mjukvara behövs

- Stöd för 48-bit Logical Block Addressing (LBA)
- Kompatibel med SATA-specifikation revision 1.0
- Stöder SATA I/II/III-enheter (1,5/3/6,0 Gbps)
- Kompatibel med Ultra ATA 133-specifikationen
- Stöder 2,5", 3,5" och 5,25" SATA-enheter
- Stöd för ODD (Optical Disk Drive), inklusive Blu-Ray-, DVD- och CD-ROM-enheter

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	IDE
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Chipset-ID	Marvell - 88SA8052

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	133 MB/s
RAID	Nej

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	-------------------------------------------------

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och	En IDE-kontroller och ATA-kabel (ingår ej)
-------------	--------------------------------------------

kabelkrav

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Luftfuktighet	15~90% RH

---

Utseende

Kabinettyp	Stål
Produktlängd	3.0 in [75.5 mm]
Produktbredd	0.8 in [20 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23 mm]
Produktvikt	1.0 oz [29 g]

---

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [89 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	IDE till SATA-adapter
	LP4 Molex till SP4 strömkabel
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

