

## Cable de Red Ethernet 15m UTP Patch Cat5e Cat 5e RJ45 Moldeado - Negro

ID del Producto: M45PAT15MBK



El Cable de Conexión Cat5e (15m), M45PAT15MBK cumple o supera las especificaciones Cat 5e asegurando conexiones de red Ethernet confiables, y dispone de un jacket de PVC negro de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades. Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat5e de alta calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, reduciendo así el riesgo de dañar el cable, lo cual podría afectar negativamente el rendimiento de la red. Cobre 100% - más efectivo en costo Los cables Cat5e de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión. Alambre Calibre 24 AWG Este cable Cat 5e está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre está sujeta a una entrega de alimentación insuficiente que puede generar acumulación de calor, dañar al equipo e incluso provocar un incendio. Conectores de Oro 50 micrones Este cable de conexión moldeado dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Diseñado para usar con redes Fast Ethernet
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a un tomacorriente de pared
- Permite extender el alcance de sus dispositivos de red Ethernet en 15m (49,2 pies)

## Características

- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente fabricado y testeado para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables
- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- Fabricados con componentes de máxima calidad
- Alambre de cobre de alta calidad calibre 24AWG

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Moldeado
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT5e - 350 MHz
-------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
------------	-----------

Conector B 1 - RJ-45

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto	49.2 ft [15 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	16.7 oz [474 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 lb [0.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de red Cat5e de 15m - Negro
---------------------	---------------------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.