

Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE - Bianco

ID prodotto: MACPRMDPUGBK



Il kit di accessori MACPRMDPUGBK per MacBook Pro® con display Retina® è un set di accessori supplementari contenente due adattatori StarTech.com che consentono di estendere le funzionalità del monitor e di rete a un MacBook® con un numero limitato di porte.

Il kit contiene un adattatore Mini DisplayPort a VGA che ti permette di collegare MacBook Pro con display Retina (oppure un MacBook/laptop con configurazione analogica) a un display o proiettore VGA esterno utilizzando la Mini DisplayPort. Comprende inoltre un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che aggiunge il supporto della rete cablata e offre l'ulteriore vantaggio di una porta pass-through USB integrata, lasciando così libera la porta USB 3.0 per altre periferiche.

Pur essendo estremamente portabili, i laptop ultrasottili a volte non sono dotati delle porte necessarie per il collegamento a vari monitor/proiettori per desktop e reti cablate quando è necessario passare tra diverse sale riunioni, uffici domestici/remoti, fiere, hotel e centri congressi. Questo set di accessori per MacBook è stato progettato per fornire i collegamenti mancanti più richiesti dagli utenti di dispositivi mobili al fine di soddisfare tutte le loro necessità.

Contenuto della confezione:

- Adattatore Mini DisplayPort a VGA bianco (MDP2VGAW)
- Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit con porta USB bianco (USB31000SPTW)

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere il supporto di un connettore per monitor aggiuntivo al MacBook Pro® con display Retina® o a un MacBook® analogo
- Consente di aggiungere il collegamento alla rete Gigabit cablata senza occupare la porta USB 3.0

Caratteristiche

- Comprende 1 adattatore Mini DisplayPort a VGA, 1 adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta pass-through USB
- L'adattatore Mini DisplayPort supporta risoluzioni del PC fino a 1920x1200
- NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Design compatto e leggero per la massima portabilità

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]

Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [170.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
	1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.