

Extensor de Video HDMI a través de Red IP por Cable Cat5 UTP Ethernet - con USB y Audio

ID del Producto: IPUSB2HD2



El Extensor HDMI® a través de IP, IPUSB2HD2 ofrece un enlace HDMI-IP versátil entre computadoras conectadas a una red y un monitor/proyector HDMI con una resolución de video de alta definición (1080p, 1920x1080). Las señales de acompañamiento se transmiten directamente a través de una salida HDMI o en forma separada a través del puerto de salida estéreo de 3,5mm.

Una solución ideal para compartir una pantalla o un proyector sobre una red Ethernet, por lo que incluso las PCs que carecen de video digital se pueden conectar; el adaptador IP/HDMI se puede comunicar a través de un router a distancias de transmisión de hasta 100 metros (300 pies). Además, ofrece 2 puertos USB 2.0 del lado de la pantalla para conectar y compartir periféricos como por ejemplo dispositivos de almacenamiento, o entrada de teclado/mouse USB con la computadora conectada.

Por otra parte, el dispositivo se puede utilizar directamente conectado como adaptador USB a HDMI.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar múltiples computadoras a una pantalla/proyector en una Red de Área Local y alternar entre computadoras durante la exposición de presentaciones empresariales
- Con la opción HDMI® a través de IP, la distancia ya no es un problema . Se puede mostrar contenido de audio y video de alta definición al público de destino en aplicaciones minoristas y de señalización
- Aplicaciones de centros de medios y teatro en casa para streaming de películas, fotografías y navegación en internet
- Permite controlar su computadora en forma remota conectando un teclado o un mouse a los puertos USB integrados
- De uso en entornos educativos donde los estudiantes pueden conectar y mostrar su trabajo en una pantalla o proyector central para que lo puedan ver todos

Características

- Conversión HDMI® a través de IP para ofrecer acceso compartido a través de una red
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p)
- Audio a través de HDMI o conexión 3,5mm
- Software y configuración IP fáciles de usar
- Soporta Windows Aero
- 2 puertos USB para conexiones de periféricos en el lado de la pantalla
- Permite extender o duplicar su escritorio / pantalla principal

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
	Ethernet
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	HDMI
Cableado	UTP Cat 5 o superior

Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-165
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB - 480Mbps Ethernet - 1Gbps (1000Mbps)
Distancia Máxima	100m [328ft]
Resolución Digital Máxima	1080p / 1920x1080
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones Generales	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia Trigger o Fresco.

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - HDMI (19 pines) 1 - RJ-45 2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - USB Mini B (5 pines)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64), 7 (32/64) Vista (32/64) XP (32/64)
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
Humedad	HR 10~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7.1 cm]
Altura del Producto	1.1 in [2.8 cm]
Peso del Producto	4.7 oz [134 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [60 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor IP o USB a HDMI
	1 - Adaptador Universal (USA/RU/AUS)
	1 - CD del Controlador y del Software
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.