

## 2 m Mini DisplayPort 1.2 kabel M/M - Mini DisplayPort 4k

Productcode: MDISP2M



De MDISP2M 2 meter lange Mini DisplayPort™ 1.2 kabel heeft 2 Mini DisplayPort (mannelijke) connectors en is een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) op een Mini DisplayPort-scherm.

De mDP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDISP2M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DisplayPort-kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw voor Mini DP geschikte schermen kunt aansluiten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw laptop of pc met Mini DisplayPort aan op een Mini DisplayPort-monitor.

### Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k

- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Vergulde connectoren

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

#### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Gewicht product	2.3 oz [64 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [75 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2m Mini DisplayPort 1.2 Kabel - M/M
-------------	-------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

