

2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088

Productcode: ISAS88882



De ISAS88882 2 m externe SAS-kabel is ontworpen voor krachtige netwerken, servers, werkstations en desktops, en ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 6 Gbps.

Deze duurzame mini SAS-kabel is voorzien van SFF-8088-naar-SFF-8088-stekkers voor de aansluiting van uw externe SAS-apparaten (controllers, harde schijven, Storage Area Networks (SAN) etc.), en voldoet aan de TAA-eisen voor federale inkopen (GSA Schedule).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik in Storage Area Networks en het aansluiten van SAS-controllers en -behuizingen
- Sluit SAS-controllers aan op SAS-backplanes
- Voor het aansluiten van een externe harde schijf op een SAS controller

Eigenschappen

- 2 vastklikkende SFF-8088-stekkers

- Duurzame metalen aansluitingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Meerkanaals ontwerp
- Neerwaarts compatibel met SATA-apparaten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	8 Twisted Pair
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	6.6 ft [2 m]
----------------------	--------------

Connector(en)

Connector A	1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)
Connector B	1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	7.7 oz [218.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	10.1 in [25.6 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.9 oz [224.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.