

StarTech.com HP J9150D compatibel SFP+ module - 10GBase-SR glasvezel optische transceiver - 300 m (J9150D-ST)

Productcode: J9150D-ST



De J9150D-ST is een HP J9150D compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HP® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-SR conform netwerken, op een maximale afstand van 300 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 300 m
- MTBF: 498,745,585 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP J9150D

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP J9150D
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Compatible Brand | HPE |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3ae 10GBASE-SR |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10.31 Gbps |
| Max. overdrachtsafstand | 300 m (984 ft) |
| Glasvezeltype | Multi-Mode |
| Golflengte | 850nm |
| Glasvezelmodus | Full-Duplex |
| DDM | Ja |
| Compatibele netwerken | 10 Gbps |
| MTBF | 498,745,585 hours |



Vermogensopname < 1.3W

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------|
| Lengte product | 0.5 in [13.9 mm] |
| Breedte product | 2.3 in [58.4 mm] |
| Hoogte product | 0.5 in [13.7 mm] |
| Gewicht product | 0.7 oz [20 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 4.5 in [11.5 cm] |
| Package Width | 3.5 in [90 mm] |
| Package Height | 1.2 in [31 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.8 oz [50 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|-------------------------|
| Meegeleverd | SFP+ transceiver module |
|-------------|-------------------------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

