

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 1 m - M/M

ID prodotto: MDP2DPMM1MW



Il cavo adattatore Mini DisplayPort™ a DisplayPort da 1 m MDP2DPMM1MW presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM1MW è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

### Caratteristiche

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
- Connettori placcati in oro
- Colore: bianco

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

---

#### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG



Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore bianco Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 1 m - M/M
-----------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

