

1 m witte Mini DisplayPort-naar-DisplayPort 1.2 adapterkabel M/M - DisplayPort 4k

Productcode: MDP2DPMM1MW



De MDP2DPMM1MW 1 m lange, witte Mini DisplayPort™ naar DisplayPort adapterkabel heeft een mannelijke Mini DP-connector aan het ene uiteinde en een mannelijke DP-connector aan het andere, waardoor u elke Mini DisplayPort-laptop (inclusief de Mac®-productfamilie) kunt aansluiten op een HDTV, beeldscherm of projector met een standaard DisplayPort-verbinding.

De mDP naar DP kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De MDP2DPMM1MW wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

NB: Nieuwere laptop- en desktopcomputers (bijv. Apple®) worden alleen geleverd met Thunderbolt™-poorten. Onze Mini DP naar DP kabels kunnen worden aangesloten op de Thunderbolt-poorten, waardoor u uw DP-schermen kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm of projector aan op apparaten met een Mini DisplayPort-verbindingsoort

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Kleur: Wit
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100 cm]
Gewicht product	1.4 oz [40 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m Mini DisplayPort naar DisplayPort 1.2 Verloopkabel Wit - M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

