

Mini DisplayPort – DisplayPort 1.2変換ケーブル／2m／4K60Hz／21.6Gbps HBR2／DP  
抜け防止機構付き／mDPオス – DPオス／ブラック／ミニディスプレイポート／モニター アダプターケーブル

製品ID: MDP2DPMM2M



Mini DisplayPort™ (オス)コネクタとDisplayPort (オス)コネクタを備えた4k対応アダプターケーブル。Mini DisplayPort搭載ノートパソコン (Mac®製品を含む)を、標準DisplayPort接続を使用するHDTV、モニター、またはプロジェクターに接続できます。

このMini DisplayPort – DisplayPort 変換ケーブルは、21.6 Gbpsの最大HBR2帯域幅と最大4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hzの高解像度に対応しています。デジタイズチェーンを利用して複数のモニターによるマルチストリーム (MST) にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、HDCPとDPCP性能によってデジタル保護されたコンテンツを正しく表示することができます。

以下の事項にご注意ください:最新ノートパソコンおよびデスクトップパソコン (例: Apple®) の多くは、Thunderbolt™ポートのみ搭載しています。当社のMini DP – DPケーブルは、Thunderboltポートに接続できるため、既存のDP対応ディスプレイに接続できます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニターまたはプロジェクターを接続

## 製品の特長

- ・ Mini DisplayPort – DisplayPort 1.2ケーブル (2m) : 4K x 2K (3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC (オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ (2560x1600p 120Hz)に対応

堅牢設計: 柔軟なPVCストレーンリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ

・ 高品質構造: 金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり

・ 用途: 家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD (4K) ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン (Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション (AMD FirePro™ W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など) に理想的

・ 仕様: 2m | ブラック | DisplayPort v1.2 | mDPオス - 標準DPオス ラッチ付きコネクタ | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド: アルミマイラー箔+編組 | 対応プロトコル: HBR2、MST、GTC | ライフタイム保証

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	19
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド (編組 + アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格 (汎用)

#### 性能

最大デジタル解像度	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-----------	------------------------------

#### コネクタ

コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]

#### 環境条件

動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	10%-85% RH

#### 物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	抜け防止機構あり
ワイヤゲージ	32 AWG
ケーブル長	2 m [6.6 ft]
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	0.5 cm [0.2 in]

製品高さ	0.5 cm [0.2 in]
製品重量	60.0 g [2.1 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.5 cm [5.3 in]
パッケージ横	20.2 cm [8.0 in]
パッケージ高さ	2.1 cm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	80.0 g [2.8 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2m Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換アダプタケーブル - オス/オス
---------	---

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。