

HPE J9151E compatibel SFP+ module - 10GBASE-LR glasvezel optische transceiver - 10 Km

Productcode: J9151E-ST



De J9151E-ST is een HPE J9151E compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 Km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 Km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HPE J9151E

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP J9151E
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	1,386,624,697 hours
	Vermogensopname	< 1.3W
Connector(en)		
	Connector A	1 - SFP-sleuf
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex
Voeding		
	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% tot 85%
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.7 in [9.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.