

HPE J9152D-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBASE-LRM

Produkt ID: J9152D-ST



J9152D-ST är HPE J9152D-kompatibel fiber SFP+-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiber-kabel för 10GBASE-LRM-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 200 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: multimode
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 200 m
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 145,858,878 timmar
- Strömförbrukning: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+ fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP J9152D garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.31 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	200m [656ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps

	Medeltid mellan fel (MTBF)	145,858,878 hours
	Strömförbrukning	< 1W
Utseende		
	Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [21 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.4 in [11.3 cm]
	Paketets bredd	3.5 in [9.0 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.