

Cable de 3m Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 - Cable Adaptador Mini DisplayPort a DisplayPort 4K x 2K UHD - Cable para Monitor Mini DP a DP

ID del Producto: MDP2DPMM3MW



El cable adaptador blanco Mini DisplayPort™ a DisplayPort (3 metros), modelo MDP2DPMM3MW, incluye un conector Mini DisplayPort (macho) en un extremo y un conector DisplayPort (macho) en el otro extremo, lo cual permite conectar cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor, proyector o televisor HDTV que utilice una conexión DisplayPort estándar.

Este cable Mini DisplayPort a DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDP2DPMM3MW está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort a DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un monitor o proyector DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión Mini DisplayPort

Características

- **CABLE MINI-DP a DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con 4K x 2K (3840x2160p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda , HBR2, Audio de 8 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS durable con alivio de tensión y cubierta de PVC evitan que se dañen con el uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad - Blindaje EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de señal - Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar, oficinas, salas de juntas o aulas, funciona con portátiles (TB2/Mini-DP)/workstations con tarjetas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510 - Monitor/proyector UHD/4K - Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 6/4
- **ESPECIFICACIONES:** 3m - Blanco - DisplayPort v1.2 - Mini-DP Macho a DP Estándar Macho - 32AWG - Cubierta de cable de PVC y del conector de ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado - Protocolos: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	1.4 in [3.7 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Adaptador MiniDisplayPort a Displayport 1.2 Blanco 3 m - M/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.