

Adaptateur mini DisplayPort vers DVI - 1920 x 1200 - 1080p - Dongle Adaptateur d'Écran Convertisseur Mini DisplayPort/Mini Display/Mini DP/mDP vers DVI

N° de produit: MDP2DVI3



L'adaptateur MDP2DVI3 Mini DisplayPort® vers DVI vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (telle que l'un de vos appareils MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI, tout en réalisant des économies sur les coûts d'une mise à niveau vers un écran compatible Mini DisplayPort.

Compatible avec des sorties Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement branché à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran ou de projecteur jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et respecte les normes HDCP.

Le MDP2DVI3 est un adaptateur passif qui nécessite un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI® peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Branchez votre écran DVI à une sortie Mini DisplayPort
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- Ce dongle adaptateur convertisseur d'écran Mini DisplayPort (mDP/mini DP) vers DVI se connecte au port Thunderbolt de votre ordinateur portable
- Single Link passif/DP++/DisplayPort multimode pour cet adaptateur mini DisplayPort vers DVI / mini Display vers DVI / mini DP vers DVI / mDP vers DVI prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Adaptateur convertisseur d'écran Mini DisplayPort (mDP/mini DP) vers DVI/Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI/Mini DP vers DVI/Convertisseur Thunderbolt vers DVI
- SCREW LOCKING DVI: Mini DisplayPort to DVI display adapter supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from DVI displays/projectors | Tested with DVI cables up to 25ft | mDP male to DVI female connector
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Prise en charge audio	Non


Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-I (29 broches)

Notes spéciales /



Configuration

Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
---	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.1 in [13 cm]
Longueur du produit	7.3 in [18.5 cm]
Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.5 g]

Informations d'emballage

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	1.8 oz [51 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI
-----------------------	---------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

