

Mini DisplayPort till DVI-videoadapter

Produkt ID: MDP2DVI



StarTech.coms MDP2DVI Mini DisplayPort DVI-kabeladapter är en kostnadseffektiv DVI/Mini DisplayPort-länk som låter dig ansluta en DVI-skärm till en enhet med en Mini DisplayPort-utgång och slippa utgiften av att uppgradera skärmen. Denna Mini DisplayPort-adapter är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

MDP2DVI är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya Mini DisplayPort-enhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- Kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara behövs.
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på upp till 1080p.
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-I (29-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav


System- och kabelkrav	DP++ (DisplayPort++)-port behövs från videokort eller videokälla för DVI eller HDMI-genomströmning
-----------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85% RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kabellängd	5.1 in [13 cm]
Produktlängd	7.3 in [18.5 cm]
Produktbredd	1.4 in [35.0 mm]
Produkt höjd	0.4 in [11.0 mm]
Produktvikt	1.1 oz [31.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort till DVI-konverterare
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

