

Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter - USB powered - zwart

Productcode: MDP2DVID2



Met deze Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI adapter kunt u uw mDP-apparaat (MacBook, MacBook Pro, MacBook Air etc.) op elk DVI scherm, inclusief tv's en Apple Cinema Display HD, aansluiten, waardoor u de aanschaffkosten van een voor Mini DisplayPort geschikt beeldscherm kunt besparen.

Met zijn compact, lichtgewicht design is de Mini DisplayPort naar DVI-D adapter een handig reisaccessoire voor uw Surface Pro of Ultrabook, omdat deze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Het ultramobile ontwerp maakt deze beeldscherm adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Bovendien wordt de DVI converter gevoed door één USB-poort, zodat u geen extra kabels of laders nodig hebt.

De Mini DisplayPort naar DVI adapter biedt een actieve conversie en is geschikt voor full dual-link resoluties (tot 2560 x 1600), waarbij uw scherm kan worden gespiegeld of uw desktop kan worden uitgebreid zodat u over meer werkruimte beschikt. De adapter ondersteunt plug & play waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een praktische aanvulling op een thuishkantoor of vergaderruimte

- Ideaal voor displays bij beurzen en entertainmentcentra
- Perfect voor grote schermen met hoge DVI resoluties
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- **DUAL-LINK CONNECTIVITEIT:** De Mini DisplayPort-naar-dual-link DVI-adapter sluit een DVI-beeldscherm aan dat 2560x1600 60Hz (dual-link) of 1920x1200/1080p 144Hz (single-link) ondersteunt; 35,8 cm aangesloten kabel; USB-voeding
- **MAKKELIJK MEE TE NEMEN:** De DVI-monitoradapter wordt gevoed door een enkele USB-poort en heeft een vederlicht ontwerp dat gemakkelijk in uw draagtas past, waardoor het de perfecte reisgenoot is
- **ULTIEME COMPATIBILITEIT:** De DVI display adapter kan elk DVI-D beeldscherm ondersteunen; Niet compatibel met Apple Cinema Display
- **PLUG AND PLAY:** Dankzij plug-and-play zorgt deze Mini DP naar DVI converter voor een zorgeloze installatie zonder extra software of drivers
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Mini DisplayPort naar Dual-Link DVI Actieve Adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.2a
Chipsetcode	Synaptics - VMM2322

Prestaties

Maximale digitale resoluties	Dual Link: 2560x1600 Single Link: 1920x1080
------------------------------	--

	Ondersteunde resoluties	2560x1600 @ 60Hz 1920x1080 @ 144Hz
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - DVI-I (29-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	This adapter does not support Apple Cinema Display HD (A1083)
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 45 (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10 to 70 (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	14.1 in [35.8 cm]
	Lengte product	3.3 in [84.0 mm]
	Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	3.6 oz [103.0 g]
Verpakkingsinformatie		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.0 oz [170.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar DVI adapter
-------------	---------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.