

Cavo Mini DisplayPort a DVI Attivo 1080p - 0,9 m- Cavo Adattatore Mini DP a DVI Single Link - Cavo Convertitore mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 a DVI-D per Monitor/Display

ID prodotto: MDP2DVIMM3BS



Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm, codice prodotto MDP2DVIMM3BS, consente di collegare direttamente una sorgente video Mini DP (ad esempio un dispositivo MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore DVI vicino, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi e senza il disordine creato da cavi in eccesso.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM3BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT A DVI:** Cavo mDP 1.2 (HBR2) a DVI-D Single-Link (solo digitale) da 0,9 m per Monitor/Proiettori DVI; Video 1080p 60Hz/4K 30Hz (Monitor HDMI con frequenza di clock); EDID pass-through assicura la compatibilità tra sorgente e Display
- **COMPATIBILITÀ:** Questo Convertitore Video Attivo supporta sorgenti mDP++, inclusi i MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktop (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptop, mini Computer itx, Intel NUC e Docks
- **CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO:** Questo Cavo Adattatore da Mini DisplayPort a DVI ha un design sottile e flessibile con Chip integrato nel connettore DVI che riduce l'ingombro e consente un'installazione ordinata a casa, in ufficio o in sala riunioni
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Questo Cavo Adattatore da mDP a DVI consente di collegare un Monitor/Proiettore DVI o aggiungere un secondo Display alla postazione di lavoro | Bloccaggio a vite per evitare disconnessioni accidentali | mDP Mashio a DVI Mashio
- **FACILE DA USARE:** Non richiede Software o Driver, questo convertitore da Mini DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo incluso Windows, Ubuntu e macOS; Compatibile con i dispositivi MiniDP come i MacBook TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171

Prestazioni

Lunghezza max cavo	3.0 ft [0.9 m]
--------------------	----------------

Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.2 in [92.0 cm]

Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.9 in [20.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.5 in [13.9 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 oz [82.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.