

Cable de 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a DVI - Convertidor Activo - Mini DP Macho - DVI Macho - 1920x1200 - Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM6BS



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI (1,8 metros), modelo MDP2DVIMM6BS, permite la conexión directa de una fuente de video Mini DP (computador portátil, Ultrabook™, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización en adaptadores adicionales.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador Mini DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador MDP2DVIMM6BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200.

El adaptador MDP2DVIMM6BS está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo

DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.

- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Conversión activa de Mini DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Instalación plug-and-play

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Activo |
| Entrada A/V | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Salida A/V | DVI-D - Single-Link |
| Soporte de Audio | No |
| ID del Conjunto de Chips | Parade - PS171 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------|----------------|
| Longitud Máxima del Cable | 6.0 ft [1.8 m] |
| Resolución Digital Máxima | 1920 x 1200 |
| Resoluciones Admitidas | 1024 x 768 |
| | 1280 x 720 |
| | 1920 x 1080 |
| | 1920 x 1200 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | DVI - No Audio Support |
| MTBF | 1,291,679 horas |

Conector(es)

| | |
|------------|-----------------------------|
| Conector A | Mini DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | DVI-D (25 pines) |

Observaciones / Requisitos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. |
|-------------------------------------|---|

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humedad | HR 40% ~ 85% |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 6.1 ft [1.9 m] |
| Longitud del Producto | 6.1 ft [1.9 m] |
| Ancho del Producto | 1.6 in [40.0 mm] |
| Altura del Producto | 0.6 in [16.0 mm] |
| Peso del Producto | 3.6 oz [100.7 g] |

Información



de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 8.7 in [22.0 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.9 in [20.0 cm] |
| Altura de la Caja | 0.8 in [20.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.3 oz [123.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Incluido en la Caja | Adaptador activo de DisplayPort a DVI |
|---------------------|---------------------------------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

