

## Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2DVIW



El Adaptador pasivo Mini DisplayPort® a DVI (Blanco), MDP2DVIW ofrece un enlace DVI/Mini-DisplayPort fácil de usar que permite conectar un monitor DVI a un dispositivo con salida Mini-DisplayPort (ej. al puerto de salida de vídeo de un portátil) o de una tarjeta gráfica. El adaptador admite salida de alta resolución de hasta 1920x1200 por lo que ofrece una solución rápida y eficaz para duplicar o extender el escritorio en una segunda pantalla. Además, debido a que funciona en forma pasiva se puede utilizar con un adaptador DVI a HDMI para conectar un monitor equipado con HDMI a una salida Mini DisplayPort. Este versátil adaptador Mini DisplayPort a DVI requiere una conexión a un puerto DisplayPort multimodo (DisplayPort + +) para poder funcionar y es compatible con una salida Intel® Thunderbolt™ cuando se lo conecta directamente a un dispositivo con capacidad DisplayPort en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- De gran utilidad en centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones comerciales que emplean pantallas DVI
- Ideal para utilizar un monitor DVI existente con su nuevo dispositivo Mini DisplayPort®

- Ideal para utilizar un monitor DVI como una pantalla secundaria conectada a través de una salida Mini DisplayPort

## Características

- Compatible con Intel® Thunderbolt™
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Cable fácil de usar, no requiere software
- DVI CON BLOQUEO DE TORNILLO: Admite cables de bloqueo de tornillo DVI, que evitan que el cable se suelte o se desconecte accidentalmente de pantallas/proyectores DVI | Probado con cables DVI de hasta 7,6m | Conector mDP macho a DVI hembra
- FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 horas

---

### Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - DVI-I (29 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)  
 Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)  
 Humedad HR 40~85%

Características Físicas

Color Blanco  
 Tipo de Gabinete Plástico  
 Longitud del Cable 4.7 in [120 mm]  
 Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]  
 Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]  
 Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]  
 Peso del Producto 1.0 oz [29 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1  
 Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]  
 Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]  
 Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]  
 Peso (de la Caja) del Envío 1.5 oz [43 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor Mini DisplayPort® a DVI

Información Acerca de la Garantía

Warranty

3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.