

Mini DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – Mini DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för mDP-kapabel Ultrabook/bärbar dator – 4K @ 30 Hz

Produkt ID: MDP2HD4KS



MDP2HD4KS Mini DisplayPort till HDMI-adaptern låter dig ansluta en mDP-utrustad Ultrabook™, surfplatta eller bärbar dator, som t.ex. ThinkPadT440, till en HDMI-skärm. Denna adapter är kompatibel med Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz och stöder därför videoupplösningar på upp till Ultra HD (4K) samt tillhörande digital audio med surroundljud på upp till 7,1 kanaler. mDP-adaptern är det perfekta tillbehöret för din Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 eller Surface Book.
Mini DisplayPort-adaptern är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

mDP till HDMI-adaptern stöder upplösningar på upp till Ultra HD (4K) och garanterar att du kan konvertera Mini DisplayPort till HDMI och samtidigt behålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p. Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare versioner av DisplayPort 1.0/1.1 med stöd för upplösningar på upp till 1080p.

För en problemfri installation tillåter Mini DisplayPort till HDMI-adaptern plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner. Dessutom har adaptern en liten storlek och låg vikt för maximal bärbarhet.

För att garantera kompatibilitet med alla Mini DisplayPort-uttag har mDP-adaptern en aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att behålla 4K-upplösningar vid konvertering av Mini DisplayPort till HDMI. En aktiv mDP-adapter är även idealisk för att sända upplösning i 1080p genom att garantera kompatibilitet med grafikort som inte kan sända DP++ signaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity).

Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren är kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

MDP2HD4KS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din 4K HDMI-skärm till en Mini DisplayPort-port
- Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn för BYOD-tillämpningar på kontoret
- Använd en HDMI-skärm som en sekundär skärm för din Mini DisplayPort-dator

Funktioner

- Stöder videoupplösningar på upp till 4K
- Fullt kompatibel med DisplayPort 1.2
- Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Kompakt design med låg vikt
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs
- Aktiv Mini DisplayPort-konvertering

Prominence

Garantipolicy	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Active Mini DisplayPort to HDMI Adapter Converter 4K mDP 1.2

Hårdvara

Active or Passive Adapter	Aktiv
Portar	1
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4

Audio	Ja
Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 1920x1200 @ 60 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85%

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	8.6 in [21.9 cm]
Produktbredd	1.1 in [27.0 mm]



Produkthöjd 0.5 in [13.0 mm]

Produktvikt 0.6 oz [16.0 g]

Förpackning

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [14.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning) 0.8 oz [22.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet Aktiv adapter för anslutning mellan Mini DisplayPort och HDMI

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

