

Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - Convertisseur Vidéo Actif mDP à HDMI - 4K30Hz - Mini DP ou TB 1/2 Mac/PC vers Moniteur/Écran HDMI - Câble mDP 1.2 vers HDMI - Blanc

N° de produit: MDP2HD4KSW



L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI MDP2HD4KSW vous permet de connecter un ordinateur équipé d'un connecteur Mini DP, comme les MacBook® Pro et MacBook® Air, à un écran HDMI. Cet adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K à 30 Hz et, par conséquent, peut prendre en charge les résolutions vidéo Ultra HD (4K), ainsi que l'accompagnement audio numérique jusqu'au son surround à 7.1 canaux.

Prenant en charge des résolutions Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 pour lesquelles il prend en charge les résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1080p.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour une configuration aisée. De plus, il est compact et léger, pour une meilleure portabilité.

Par ailleurs, l'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort vers HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas émettre de signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).

Pour garantir la prise en charge de votre Mac®, le convertisseur HDMI est compatible avec les appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.

Avec sa conception homogène et attrayante et sa couleur blanche, le modèle MDP2HD4KSW met en valeur votre Mac®.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort
- Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)
- Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort
- Utilisez votre port Thunderbolt pour brancher votre MacBook Pro/MacBook Air à un écran HDMI

Spécifications techniques

- **PERFORMANCE DU PRODUIT** : L'adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 1.4 connecte votre hôte mDP à un écran HDMI | Supporte la vidéo Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) & 1920x1200 (1080p), Audio 7.1ch, HDCP 1.4, DPCP | Câble attaché de 15cm
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : L'adaptateur actif mDP vers HDMI prend en charge les sources mDP/mDP++, notamment les MacBooks TB1/2, MacBook Air/Mac Mini/Microsoft Surface Pro 1-6/les PC fixe (AMD FirePro/NVidia Quadro)/ PC portables/PC mini itx, Intel NUC
- **AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ** : L'adaptateur mDP vers HDMI permet de connecter un moniteur HDMI/téléviseur/projecteur, ou d'ajouter un 2ème écran à votre poste de travail ; sa conception permet de le transporter facilement entre la maison et le bureau
- **CONNEXION FIABLE** : le convertisseur vidéo MiniDisplayPort vers HDMI est conçu avec des connecteurs plaqués nickel pour assurer une meilleure qualité du signal. Testé avec des câbles HDMI jusqu'à 15 m
- **FACILE À UTILISER** : Sans logiciel/pilote requis, le dongle adaptateur mDP vers HDMI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation ; compatible avec les appareils MiniDP comme les PC Microsoft Surface ou les MacBook TB1/TB2

Matériel

| | |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Active or Passive | Actif |

Adapter

| | |
|-----------------------|---|
| Entrée AV | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Nombre de ports | 1 |
| Sortie AV | HDMI - 1.4 |
| Prise en charge audio | Oui |
| Normes de l'industrie | DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |

Performance

| | |
|-----------------------------------|---|
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Résolutions prises en charge | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Prise en charge grand écran | Oui |
| Spécifications audio | Son surround 7.1 |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) |
| Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |

Humidité 10 % à 85 %

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Blanc |
| Longueur de câble | 5.9 in [150 mm] |
| Longueur du produit | 5.9 in [15.0 cm] |
| Largeur du produit | 1.1 in [2.7 cm] |
| Hauteur du produit | 0.5 in [1.3 cm] |
| Poids du produit | 0.6 oz [16.0 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 5.2 in [13.2 cm] |
| Package Width | 4.8 in [12.2 cm] |
| Package Height | 0.5 in [1.3 cm] |
| Poids brut | 0.8 oz [24.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI |
|-----------------------|---|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis