

## Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

ID prodotto: MDP2HD4KSW



L'adattatore MDP2HD4KSW da Mini DisplayPort a HDMI consente di collegare un computer dotato di mDP, come un MacBook® Pro e un MacBook®Air, a un display HDMI .L'adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e supporta risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) e il relativo audio digitale surround a 7.1 canali.

Grazie al supporto delle risoluzioni Ultra HD (4K), l'adattatore da mDP a HDMI converte il segnale da Mini DisplayPort a HDMI garantendo un'eccellente qualità d'immagine e una risoluzione quattro volte superiore alla 1080p ad alta definizione.Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 e supporta risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore da Mini DisplayPort a HDMI offre un'installazione plug and play senza la necessità di software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva consente di preservare le risoluzioni 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è ideale anche per la trasmissione di risoluzioni video 1080p senza rinunciare alla compatibilità con le schede grafiche non in grado di produrre segnali DP++ multimodali (es. ATI Eyefinity).

Per supportare i sistemi Mac®, il convertitore HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDP2HD4KSW è dotato di un design elegante bianco che si abbina al Mac® ed è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

### Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort
- Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
- È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort
- Permette di utilizzare la porta Thunderbolt per il collegamento di MacBook Pro/MacBook Air a un display HDMI

## Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video fino a 4K
- Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
- Supporta HDMI 4K a 30 Hz
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Design compatto e leggero
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Conversione Mini DisplayPort attiva

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Porte	1
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

---

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

---

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	10%-85%

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza cavo	5.9 in [15 cm]
Lunghezza prodotto	5.9 in [15 cm]



Larghezza prodotto 0.0 in [0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0 mm]

Peso prodotto 0.6 oz [16 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 0.5 in [13 mm]

Peso spedizione  
(confezione) 0.8 oz [22 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

