

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 1080p - mDP 1.2 auf HDMI Monitor/Display - Mini DP auf HDMI Adapter Dongle/Video Konverter - 30cm langes Kabel - Verbesserte Version von MDP2HDMI

Produkt-ID: MDP2HDEC



Mit diesem Mini DisplayPort™ auf HDMI™-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Kabel, einen -Fernseher, -Projektor oder -Monitor anschließen.

Dieser Mini DP auf HDMI-Adapter ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.

Die spektakuläre Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1080p liefert, wird Sie überraschen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihre mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Dieser mDP-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie diesen Adapter auf Reisen mit und Sie können jeden beliebigen HDMI-Monitor, -Fernseher oder -Projektor anschließen
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit Mini DisplayPort an ein größeres Display an

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT AUF HDMI:** Upgrade zu MDP2HDMI verbindet dieser Mini DP 1.2 auf HDMI Adapter einen mDP Laptop, MacBook oder PC mit einem einzelnen HDMI Bildschirm, der Auflösungen bis zu 1920x1200p oder 1080p 60Hz unterstützt - 7.1 ch audio - HDCP 1.4
- **EXTRALANGES KABEL:** Mini DisplayPort auf HDMI-Adapter mit 30 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Ports/Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro (1-6) und auf Laptopständern - Kompaktes, mobiles Design
- **HOHE KOMPATIBILITÄT:** Passiver Mini DP auf HDMI-Displayadapter unterstützt mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Externer Videoadapter/-Konverter wurde auf Spitzenleistung bei 1920 x 1200p auf einer Reihe von HDMI Monitoren, Projektoren und Displays getestet, darunter Marken wie Dell, Samsung, Asus ProArt, Acer & LG
- **EINFACH ZU BEDIENEN:** Mini DisplayPort auf HDMI Anschluss unterstützt eine treiberlose Plug & Play Einrichtung und ist kompatibel mit macOS, Windows 10, Chrome OS und Ubuntu -mDP Stecker auf HDMI Buchse

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Chipset-ID	NXP Semiconductors PTN3361B

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Unterstützte Auflösungen	HDMI: 1920x1200 / 60Hz
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini DisplayPort
------------------	----------------------

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP+++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
--------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	13.0 in [331 mm]
Produktlänge	15.2 in [38.7 cm]
Produktbreite	1.0 in [2.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort auf HDMI

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

