

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Productcode: MDP2HDMI



Met deze Mini DisplayPort naar HDMI®-adapter kunt u uw mDP-computer op een HDMI-tv, -projector of -scherm aansluiten. De adapter werkt met Mini DisplayPort-computers zoals uw Ultrabook™ of Microsoft® Surface.

Met de mDP-naar-HDMI-adapter kunt u uw Mini DisplayPort laptop, desktop of tablet op een HDMI-scherm aansluiten. De adapter is compatibel met mDP-poorten en Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 I/O-poorten, en ondersteunt plug & play connectiviteit waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

De Mini DisplayPort-adapter heeft een vrouwelijke HDMI-connector die 7.1 audio ondersteunt, waardoor uw mDP-computer volledig compatibel met een HDMI-scherm of -projector bij u thuis of op uw kantoor.

De Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter/converter biedt maximale mobiliteit dankzij het compacte, lichtgewicht design, waardoor deze adapter de perfecte reisaccessoire is voor uw Surface Pro of Ultrabook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van deze adapter. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw mDP-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De MDP2HDMI wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Neem de adapter mee op reis, zodat u uw computer tijdens een beurs of in een hotelkamer op HDMI-schermen kunt aansluiten
- Sluit uw BYOD laptop aan op een HDMI hot desk op kantoor of een projector in een vergaderruimte
- Gebruik uw HDMI-scherm als tweede scherm

Eigenschappen

- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Probleemloze connectiviteit met plug & play mDP-naar-HDMI-videoadapter
- Kristalheldere beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1080p
- Compatibel met Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 poorten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
-------------------------------	--

Gebruiksomge-
ving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10%-85%RH

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	3.0 in [76.2 mm]
Breedte product	1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	0.7 oz [20.0 g]

Verpakkingsinf-
ormatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [29.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar HDMI Converter
-------------	--------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.