

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

ID del Producto: MDP2HDMM1MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 1m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de de vídeo por separado.

Con una longitud de 1m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable Mini DisplayPort a HDMI de 2m (MDP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











## **Aplicaciones**

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

## Características

- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
- Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
- Soporte de HDMI 4K a 30Hz
- Instalación plug-and-play

н	เล	rc	IW	ูล	re

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive

Adapter

**Pasivo** 

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V HDMI - 1.4

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de

contenido DisplayPort)

HDCP ("High Definition Content Protection", protección





de contenido de alta definición)

DisplayPort 1.2

**HDMI 1.4** 

Rendimiento

Resolución Digital

Máxima

4K x 2K @ 30 Hz

Resoluciones

Admitidas

4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de

Audio

Sonido envolvente 7.1

**MTBF** 

2,183,131 horas

Conector(es)

Conector A

1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B

1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad

10%-85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 39.4 in [1000 mm]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.1 cm]



	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	1.7 oz [48.0 g]
Información de la Caja		
•	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]
Contenido de la Caja		
Cuju	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador mDP a HDMI
Información Acerca de la Garantía	1	
	Warranty	3 Años

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.