

## Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Product ID: MDP2HDMM1MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 0,91m permite una conexión con un solo cable de su ordenador portátil Microsoft® Surface™ Pro, MacBook o Ultrabook™ equipado con Mini DisplayPort a una pantalla o proyector HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K Ultra HD, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de vídeo por separado.

Con una longitud de 1m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable [%product id="MDP2HDMM2MB" text="Mini DisplayPort a HDMI de 2m"%] (MDP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

## Features

- Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
- Evite la complicación de utilizar conversores que requieran adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
- Soporte de HDMI 4K a 30Hz
- Instalación plug-and-play
- No requiere adaptador de corriente

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	HDMI - 1.4
	Soporte de Audio	Yes
	Estándares Industriales	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)  HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)  DisplayPort 1.2  HDMI 1.4
	Rendimiento	Resolución Digital Máxima
	Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD)
	Pantalla Plana Soportada	1920x1200
	Especificaciones de Audio	1920x1080 (1080p)
	MTBF	1280x720 (720p)  Yes  Sonido envolvente 7.1  2,183,131 horas

Conector(es)	Conector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Conector B	HDMI (19 pin)
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10%-85%
Características Físicas	Color	Black
	Longitud del Cable	39.4 in [10 cm]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [21.000 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.000 mm]
	Peso del Producto	1.6 oz [44.000 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.7 in [2.2 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [2.0 cm]
	Altura de la Caja	0.6 in [15.000 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Cable adaptador mDP a HDMI

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

