

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Product ID: MDP2HDMM1MB



Deze 1 m lange Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapterkabel biedt een 1-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabooklaptop en een HDMI-scherm of-projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt compatibel, als hij direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI.

De adapter is ook neerwaartscompatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP-naar-HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voedingen aparte videokabels nodig hebben.

Met zijn 1 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een [%product id="MDP2HDMM2MW" text=" "] [%product id="MDP2HDMM2MB" text="2 m mDP-naar-HDMI-kabel" %] [%product id="MDP2HDMM2MW" text=" "] (MDP2HDMM2MB), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De MDP2HDMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 1 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
- Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
- Verminder kabelwarboel met een compacte 1 m adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- Ondersteunt HDMI 4K bij 30 Hz
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Audio	Yes
	Industriestandaarden	DPCP (DisplayPort Content Protection)
		HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2 HDMI 1.4		
Prestaties	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz 4k x 2K (Ultra HD)
	Ondersteunde resoluties	1920x1200
	Ondersteuning breedbeeld:	1920x1080 (1080p)
	Audiospecificaties	1280x720 (720p)
	MTBF	Yes
		7.1 surround sound
		2,183,131 uren
Connector(en)	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Vochtigheid	10%-85%

Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Kabellengte	39.4 in [10 cm]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.8 in [21.000 mm]
	Hoogte product	0.5 in [12.000 mm]
	Gewicht product	1.6 oz [44.000 g]

Verpakkingsinformatie	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.8 in [2.0 cm]
	Package Height	0.6 in [15.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.000 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	mDP-naar-HDMI-adapterkabel
---------------------------------	-------------	----------------------------

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

