

1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Produkt-ID: MDP2HDMM1MW



Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapterkabel mit einer Länge von 1 Meter bietet einen Einzelkabelanschluss von Ihrem mit mDP ausgestatteten Microsoft® Surface™ Pro-, MacBook- oder Ultrabook™-Laptop an einen HDMI-Bildschirm oder Projektor. Bei einem direkten Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port unterstützt der passive Adapter Videoauflösungen bis zu UHD-4K und ist mit Thunderbolt™ kompatibel.

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können.

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 2 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MW), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der MDP2HDMM1MW ist ein eleganter weißer Adapter, der hervorragend zu Ihrem Mac-Computer passt und mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie am Schreibtisch oder an der Workstation einen Mini DisplayPort-Computer an ein HDMI-Display an
- Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 1 m Kabel erforderlich sind
- Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist
- Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Merkmale

- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1 m langen Adapterkabel
- Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
- Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
MTBF	2,183,131 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%-85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [21.0 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12.0 mm]
Produktgewicht	1.5 oz [43.6 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	3.9 in [100.0 mm]
Package Width	1.6 in [41.0 mm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	mDP-auf-HDMI-Adapterkabel
--------------------	---------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

