

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1m - 4K - vit

Product ID: MDP2HDMM1MW



Denna Mini DisplayPort till HDMI-kabeladapter p 91cm ger en en-kabelanslutning frn din mDP-utrustade Microsoft Surface Pro, MacBook- eller Ultrabook-dator till en HDMI-skrm eller -projektor. Den passiva adaptern stder videoupplnsningar p upp till Ultra HD 4K och r Thunderbolt-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort ver Thunderbol tl/O-playPort.

Dennakabeladapter garanterar att du kan bibehlla enastende bildkvalitet med fyragnger hgre upplnsning n 1080p nr du konverterar Mini DisplayPort till HDMI.

Adaptorn r dessutom baktcompatibel med skrmar och videokllor med lgre upplnsning. Med stdet fr HD-upplnsningarp 1080p och 720p kan du vara sker p att din befintliga 4K video-utrustning ven rcker i framtiden.

Fr den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna mDP till HDMI-adapter direkt frn din Mini DisplayPort-videoklla till HDMI-porten p din skrm. Den behver inte en strmklla till skillnad frn vissa konverterardonglar som behver aktiv strm och separata videokablar.

Med en lngd p 1 m ger dennakabeladapter en kompaktanslutning som eliminerar verfldighet fr att garantera en stad och professionell installation. Fr lngre installationer har vi dessutom en [%product id="MDP2HDMM2MW" text="mDP till HDMI-kabel p 2m"%] (MDP2HDMM2MW), s att du kan vlja rtt kabellngd fr dina behov.

MDP2HDMM1MW r en elegant vit adapter som passar perfekt bredvid din Mac-dator och tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet
- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 1 m
- Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm
- Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Features

- Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar upp till 4K vid 30Hz
- Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 1 m
- Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadapterar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
- Stöder HDMI 4K vid 30Hz
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs

Hrdvara	Warranty	3 Years	
	Active or Passive Adapter	Passive	
	AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2	
	AV-utgång	HDMI - 1.4	
	Audio	Yes	
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection)	
		HDCP (High Definition Content Protection)	
DisplayPort 1.2			
		HDMI 1.4	
Prestanda	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz	
	Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD)	
	Stöd för widescreen	1920x1200	
	Audio-specifikationer	1920x1080 (1080p)	
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1280x720 (720p)	
		Yes	
		7.1 surroundljud	
		2,183,131 timmar	
Kontakt(er)	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)	
	Connector B	HDMI (19 pin)	
Miljö	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)	

Frvaringstemperatur	-10C to 70C (14F to 158F)
Luftfuktighet	10%-85%

Utseende	Frg	White
	Kabellngd	39.4 in [10 cm]
	Produktlngd	39.4 in [10.0 cm]
	Produktbredd	0.8 in [21.000 mm]
	Produktljd	0.5 in [12.000 mm]
	Produktvikt	1.5 oz [43.600 g]

Frpackning	Package Length	3.9 in [100.000 mm]
	Package Width	1.6 in [41.000 mm]
	Package Height	0.6 in [15.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	4.2 oz [120.000 g]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	mDP till HDMI-kabeladapter
-------------------------	----------------	----------------------------

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

