

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

ID prodotto: MDP2HDMM2MB



Questo cavo adattatore mini DisplayPort™ a HDMI® da 1,8m consente il collegamento da un computer laptop MacBook, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP a un display o a un proiettore HDMI. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con la tecnologia Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt.

Questo cavo adattatore consente di mantenere una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p, durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI.

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessita di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Con una lunghezza di 2 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni più corte, offriamo anche un cavo mDP a HDMI da 1 m (MDP2HDMM1MB), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

MDP2HDMM2MB è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m
- Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
- Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K

Caratteristiche

- Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
- Minore ingombro grazie al cavo adattatore da 2 m
- Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi
- Supporta HDMI 4K a 30 Hz
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft 2m Mini DisplayPort to HDMI Adapter Cable - 4K mDP to HDMI

Hardware

Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	2,183,131 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [41 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]



Peso prodotto 2.7 oz [75.2 g]

Informazioni
confezione

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 1.6 in [41 mm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Peso spedizione
(confezione) 4.2 oz [120 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo adattatore mDP a HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

