

45 cm SATA-kabel med lås

Produkt ID: LSATA18



LSATA18 SATA-kabeln har två 7-stifts-dataanslutningar med lås och har fullt stöd för SATA 3.0-bandbredd på upp till 6 Gbps vid användning med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Låskontakterna låses vid anslutning till en kompatibel (låsbar) SATA-port och garanterar en tättslutande och säker data-anslutning varje gång för att slippa oavsiktliga frångkopplingar.

Dess låga men tåliga profil och den flexibla designen förbättrar luftflödet och minskar oredan i ditt datorchassi och bidrar till att hålla chassit rent och svalt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Funktioner

- 2x SATA-kontakter med lås
- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 45 cm kabellängd

Prestanda

Garantipolicy	Lifetime
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	500 inkopplingscykler

Kontakt(er)

Connector A	1 - SATA (7-stifts, data)
Connector B	1 - SATA (7-stifts, data)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C
Luftfuktighet	0-95% RH

Utseende

Färg	Röd
Kontakttyp	Med lås
Kabellängd	18.0 in [457.2 mm]
Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
Produktvikt	0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.3 in [13.5 cm]
Paketets bredd	4.7 in [12.0 cm]
Paketets höjd	0.4 in [1.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 oz [20.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 45 cm SATA-kabel med lås
-----------------	------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.