

5m Mini DisplayPort auf HDMI Kabel - 4K 30Hz Video - mDP auf HDMI Adapterkabel - Mini DP oder Thunderbolt 1/2 Mac/PC auf HDMI Monitor/Display - mDP auf HDMI Konverterkabel

Produkt-ID: MDP2HDMM5MB



Dieses 5 m lange Mini DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapterkabel ermöglicht eine Einzelkabelverbindung von Ihrem mDP-fähigen Microsoft® Surface™ Pro, MacBook oder Ultrabook™ zu einem HDMI-Monitor oder -Projektor. Bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Anschluss unterstützt der passive Adapter Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K und ist Thunderbolt™-kompatibel.

Dieser Adapter funktioniert mit Ihrem 4K-HDMI-Bildschirm und -Videoquelle, um zu gewährleisten, dass die erstaunliche Bildqualität beibehalten wird. Beim Wechsel von Mini-DisplayPort auf HDMI bietet das Produkt das Vierfache der 1080p-Auflösung.

Darüber hinaus ist der Adapter mit niedriger aufgelösten Bildschirmen und Videoquellen abwärtskompatibel. Mit Unterstützung für hochdefinierte Auflösungen von 1080p und 720p können Sie Ihre bestehende Konfiguration für 4K-Video zukunftssicher gestalten.

Dieser mDP-zu-HDMI-Adapter wird direkt von Ihrer Mini-DisplayPort-Videoquelle an den HDMI-Port Ihres Bildschirms angeschlossen und ermöglicht somit eine sehr einfache und unauffällige Installation. Im Gegensatz zu einigen Konverter-Dongles, die aktiven Strom und eigene Videokabel erfordern, benötigt der Adapter keine Stromquelle.

Mit einer Länge von 5 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere oder längere Installationen bieten wir auch ein 1 Meter mDP-zu HDMI Kabel (MDP2HDMM1MB), ein 2 Meter-mDP-zu-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MB) und ein 3 Meter-mDP-zu-HDMI-Kabel (MDP2HDMM3MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie einen Mini DisplayPort-Computer an den HDMI-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an
- Einsatz an Arbeitsplätzen Ihres Büros für Installationen, die ein Kabel mit einer Länge von 5 Metern erfordern
- Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist
- Schließen Sie Ihre mDP-Videoquelle an einen 4K-HDMI-Bildschirm an.

Merkmale

- **PRODUKTTLEISTUNG:** Das Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 1.4 Kabel (5 m) verbindet Ihren mDP Host mit einem HDMI-Display/Monitor | Unterstützt Ultra HD (UHD) 4K 30 Hz (3840x2160) oder 4096x2160 Video bei 24 Hz, 7.1-Kanal Audio, HDCP 1.4, DPCP | abwärts kompatibel mit 1080p
- **HOST-KOMPATIBILITÄT:** Passiver Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel unterstützt mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** Mini DP auf HDMI-Adapterkabel mit flexiblem Design sowie integriertem Adapterchip im HDMI-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Home Office; 5 m langes Kabel für bessere Kabelführung/Installation
- **ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG:** Das mDP zu HDMI-Kabel ermöglicht eine direkte Verbindung zu Ihrem HDMI-Monitor, Display oder Beamer. Der Chip ist in den HDMI-Anschluss integriert, was den Signalverlust minimiert und ein kristallklares Bild liefert
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Ohne Software oder Treiber ist das Mini DP auf HDMI-Konverterkabel mit jedem Betriebssystem kompatibel. Einschließlich macOS, Windows und Ubuntu; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter		Passiv
AV-Eingang		Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang		HDMI - 1.4
Audio		Ja
Industrienormen		DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
	Unterstützte Auflösungen	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	MTBF	2,183,131 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10%-85%
Physische		

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	8.5 in [21.5 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	7.3 oz [206 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.3 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.5 oz [212.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - mDP-auf-HDMI-Adapterkabel
--------------------	-------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.