

## 15 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Productcode: LSATA6



De LSATA6 SATA-kabel bestaat uit twee vastklikkende 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

De vastklikkende connectors blokkeren wanneer ze op een ondersteunende (vastklikbare) SATA-poort worden aangesloten, zodat telkens weer een nauwsluitende, veilige gegevensverbinding tot stand wordt gebracht en wordt voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

## Eigenschappen

- 2x vastklikkende SATA-connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 15 cm lange kabel

### Hardware

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid   | Lifetime                 |
| Aantal geleiders | 2                        |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |

### Prestaties

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) |
| MTBF             | 500 Insertiecycli |

### Connector(en)

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Connector A | 1 - SATA (7-polig, data) |
| Connector B | 1 - SATA (7-polig, data) |

### Fysieke eigenschappen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kleur           | Rood              |
| Stijl connector | Vergrendelbaar    |
| Draaddikte      | 26 AWG (0.404 mm) |
| Kabellengte     | 6.0 in [152.4 mm] |
| Lengte product  | 6.0 in [15.2 cm]  |
| Breedte product | 0.6 in [1.4 cm]   |
| Hoogte product  | 0.2 in [0.6 cm]   |
| Gewicht product | 0.2 oz [6.0 g]    |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 6.7 in [16.9 cm] |
| Package Width            | 2.5 in [6.4 cm]  |
| Package Height           | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 0.4 oz [10.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 15 cm Vergrendelbare SATA-kabel |
|-------------|-------------------------------------|

---

Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.