

Cavo da Mini DisplayPort a HDMI da 5 m - Video 4K 30Hz - Cavo adattatore da mDP a HDMI - Mini DP o Thunderbolt 1/2 da Mac/PC a monitor/display HDMI - Cavo convertitore da mDP a HDMI

ID prodotto: MDP2HDMM5MB



Questo cavo adattatore mini DisplayPort™ a HDMI® da 5 m consente il collegamento da un computer laptop MacBook, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP a un display o a un proiettore HDMI. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con la tecnologia Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt.

Questo cavo adattatore è compatibile con display e sorgenti video HDMI 4K, per un'eccellente qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI.

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e cavi video separati.

Con una lunghezza di 5 m, questo cavo adattatore offre un collegamento diretto per eliminare adattatori e cavi in eccesso, ottenendo un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni a distanza minore offriamo anche un cavo di 1 metro da mDP a HDMI (MDP2HDMM1MB), un cavo di 2 metri da mDP a HDMI (MDP2HDMM2MB), e un cavo di 3 metri da mDP a HDMI (MDP2HDMM3MB) per scegliere la lunghezza del cavo adatta a ciascuna installazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 5 m
- Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
- Consente di collegare una sorgente video mDP a un display HDMI 4K

Caratteristiche

- PRESTAZIONI DEL PRODOTTO: il cavo mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 da 5 m consente di collegare un host mDP a un display/monitor HDMI - Supporta video con risoluzione Ultra HD (UHD) 4K a 30 Hz o 4096x2160 a 24 Hz, audio a 7.1 canali, HDCP 1.4, DPCP
- AMPIA COMPATIBILITÀ: il cavo mini DisplayPort a HDMI passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- CAVO PER DISPLAY INTEGRATO: il cavo mini DP a HDMI dispone di un design flessibile con chip adattatore integrato nel connettore HDMI per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata; lunghezza di 5 m per la massima facilità di installazione
- COLLEGAMENTO AFFIDABILE: il cavo mDP a HDMI consente il collegamento diretto a un monitor, display o proiettore HDMI; il chip è integrato nel connettore HDMI in modo da ridurre al minimo la perdita di segnale e offrire un'immagine eccezionalmente nitida
- FACILE DA USARE: senza bisogno di software o driver, il cavo convertitore mini DP a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui macOS, Windows e Ubuntu; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive Adapter Passivo

Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection)
	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	2,183,131 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Lunghezza del cavo	16.4 ft [5 m]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	8.5 in [21.5 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	7.3 oz [206 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.4 in [16.3 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.5 oz [212.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore mDP a HDMI
-----------------------------	--------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

