

Aktiver Mini-DisplayPort auf HDMI Adapter - mini DP zu HDMI - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2HDS



Der Adapter MDP2HDS konvertiert Mini DisplayPort auf HDMI® mit Audio-Passthrough-Unterstützung, sodass Sie einen Desktop oder Laptop mit Mini DisplayPort A/V-Ausgang an einen HDMI®-Monitor, -Projektor oder -Display anschließen können.

Im Gegensatz zu einem passiven Adapter konvertiert der MDP2HDS aktiv die Einzelmodus- und Dualmodus-DisplayPort-Ausgabe und ist somit hervorragend für Grafikkarten geeignet, die keine Dualmodus/Multimodus (DP++)-Signale ausgeben, z. B. ATI™ Eyefinity-Karten.

Der Mini DP-auf-HDMI®-Adapter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Adaptieren Sie Grafikkarten, die keine DP++-Signale ausgeben können, z. B. AMD EyeFinity-Karten.
- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät.

- Verwenden Sie Ihren HDMI®-Monitor als Zweit-Bildschirm

Merkmale

- Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Geeignet für Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
- Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen
- Unterstützt HDCP 1.3
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ mit DisplayPort-Ausgang
- 5.1 Surround Sound Audio-Passthrough

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	HDCP DisplayPort 1.1

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound

Steckverbinder



Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	4.7 in [12 cm]
Produktlänge	8.3 in [21 cm]
Produktbreite	1.8 in [45 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [29.8 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [38 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Aktiver Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

